


Garant**WNMG 060408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 252064 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820167 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

WN.G 060408 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Lamač třísek | VM |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Typ | HB7120-1 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 260 m/min |
| Hlavní způsob použití | M |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 060408 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |