



## Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	321250 2
GTIN	4019208059617
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- Úhel špičky 60°.
- S hrotem z tvrdokovu pro malá centra a odtlačovací maticí.
- Korpus a otočný hrot (možnost vícenásobného přebroušení) jsou kalené.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro obrábění **tenkých obrobků při vysokých rychlostech.**

Ø pouzdra D: 45 mm

Užitná délka B: 65 mm

Ø tvrdokovu H: 11 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 120 kg

### Technický popis

Ø tvrdokovu H	11 mm
---------------	-------

Užitná délka B	65 mm
Morse kužel	MK2
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Pro hmotnost obrobku	120 kg
Ø pouzdra D	45 mm
Druh produktu	Středicí hrot