


Garant**SNMG 190616, Typ: HB7120-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190616 HB7120-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min

Druh	HB7120-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení