

**Garant****CNMM 120412, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMM 120412 HB7140-1 Druh: HB7140-1  
Lamač třísek: VR  
Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 180 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VR
Druh	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 180 m/min
Posuv $f$	0,2 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	2 - 8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení