



## Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel: 4



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 321250 4      |
| GTIN           | 4019208059648 |
| Třída artiklu  | 35R           |

### Popis

#### Provedení:

- Úhel špičky 60°.
- S hrotem z tvrdokovu pro malá centra a odtlačovací maticí.
- Korpus a otočný hrot (možnost vícenásobného přebroušení) jsou kalené.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro obrábění **tenkých obrobků při vysokých rychlostech.**

Ø pouzdra D: 70 mm

Užitná délka B: 102,5 mm

Ø tvrdokovu H: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 500 kg

### Technický popis

|                |          |
|----------------|----------|
| Užitná délka B | 102,5 mm |
|----------------|----------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ø pouzdra D                        | 70 mm         |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm      |
| Ø tvrdokovu H                      | 14 mm         |
| Morse kužel                        | MK4           |
| Pro hmotnost obrobku               | 500 kg        |
| Druh produktu                      | Středicí hrot |