

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení