



Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	323600 3
GTIN	4045197296689
Třída artiklu	32L

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Plný hrot se zapuštěnou **špičkou z tvrdokovu**.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806

Vnější Ø D: 24,1 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø tvrdokovu H: 11 mm

Délka plochy L₁: 38 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 3 mm

Technický popis

Délka plochy L ₁	38 mm
Morse kužel	3
Vnější Ø D	24,1 mm
Ø tvrdokovu H	11 mm
Vzdálenost plochy hrotu b	3 mm

Celková délka L	125 mm
Druh produktu	Středící hrot