


Garant**CNMM 120408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120408 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 210 m/min

Technický popis

Druh	HB7120-1
Lamač třísek	VR
Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení