



Úhlová bruska, Typ: AGV17-150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Úhlové brusky **Milwaukee** s jemným rozběhem, **blokováním opakovaného rozběhu** a ochranou proti přetížení. Úhlová bruska 1750 W / 150 mm s **elektronikou pro konstantní otáčky**, funkcí Anti-Kickback, **antivibrační rukojetí**, výměnou kotouče bez použití náradí FIXTEC. **Včetně upínací matice** FIXTEC.

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, síťový kabel 4 m.

Technický popis

Příkon	1750 W
Maximální vibrace dle EN	8,7 m/s ²
Zastavení zpětného rázu	ano
Maximální hloubka řezu	45 mm
Jemný rozběh	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	150 mm
Hmotnost	3 kg
Označení výrobce	AGV17- 150XCProTector / tlačítko bdělosti

Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	9500 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC