

**Garant****Tepelný upínač typ ADB, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303410 6
GTIN	4045197467812
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Vnější Ø D	27 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Skříň	354290
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40