

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 120408 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 290 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 290 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení