

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Lamač třísek	VS
Druh	HB7120-1
Hlavní způsob použití	M

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení