


Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410L HB7120-1 Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1 mm
Lamač třísek	2,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh	HB7120-1
Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení