



## Pevný hrot pŕlený s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	323800 2
GTIN	4045197296726
Třída artiklu	32L

### Popis

#### Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

**Pŕlený hrot se zapuštěnou špičkou z tvrdokovu.** Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvlášt' dobře dostat k obrobku.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Norma:

##### DIN 806

Vnější Ø D: 18 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø tvrdokovu H: 7 mm

Délka plochy L<sub>1</sub>: 30 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 2 mm

### Technický popis

Ø tvrdokovu H	7 mm
Vnější Ø D	18 mm
Délka plochy L <sub>1</sub>	30 mm
Vzdálenost plochy hrotu b	2 mm

Morse kužel	2
Celková délka L	100 mm
Druh produktu	Středicí hrot