

**Garant****CNMG 09T304, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T304 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Druh	HB7140-1
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VS

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení