

**Garant****Upínací trn pro frézovací hlavu s tlumením vibrací, BT 40 A = 200, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303050 22
GTIN	4045197821638
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Válcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

**Výhoda:**

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

**Rozsah dodávky:**

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Další velikosti na poptávku.

**Technický popis**

Vnější Ø D	48 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	22 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	19 mm
Upnutí	BT 40 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícování utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícování utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s lícování utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40