

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení