


Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160405L HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Druh	HB7140-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Lamač třísek	VM
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelná břitová destička	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení