

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Druh	HB7140-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení