

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, konický, HSK-A 100
A = 300, Ø trnu d1: 32 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 306711 32 |
| GTIN | 4045197821881 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem Ballufchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Vnější Ø D: 80 mm

Ø D₂: 78 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 24 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------|
| Ø D ₂ | 78 mm |
| Ø trnu d ₁ | 32 mm |
| Vnější Ø D | 80 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Délka frézovacího trnu L ₄ | 24 mm |
| Upnutí | HSK-A 100 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma pro upínání | DIN 69882-3 |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 6 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Kmitání | tlumené |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm

309840 32