


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7140-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Druh	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení