

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7140-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Třída artiklu	21G

## Popis

VNMG 160404 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 260 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 260 m/min
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	HB7140-1
Posuv $f$	0,05 - 0,4 mm/ot,

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení