

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 260 m/min

Technický popis

Druh	HB7140-1
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení