



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 80 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312500 80
GTIN	4019208028293
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 19 mm

Výška bez čelistí H₁: 39,5 mm

Výška s čelistmi H₂: 53,5 mm

Středicí Ø B: 56 mm

Středicí hloubka C: 3 mm

4hran pro klíč K: 6 mm

Technický popis

Průchod E	19 mm
Středicí Ø B	56 mm
Středicí hloubka C	3 mm
Max. počet otáček	7000 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	39,5 mm
4hran pro klíč K	6 mm
Hmotnost	1,3 kg
Vnější Ø A	80 mm
Výška s čelistmi H ₂	53,5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skříčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skříčidla s rovnou čelistí