

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T308 HB7140-1 Druh: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Druh	HB7140-1
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení