


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7120-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M

Druh	HB7120-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení