



Vrták pro termální vrtání Plochý (bez límce), Pro závity M: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082735 M10
GTIN	2050001740281
Třída artiklu	04D

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vrtáky pro termální vrtání otvorů pod závit jako přípravy pro zhotovování závitů.

Popis:

Vrták pro termální vrtání produkuje prostřednictvím TK polygonové kontury třecí teplo, které plastifikuje materiály všeho druhu. Díky tomu lze během několika sekund zhotovovat beztržskově uzavřené průtahy ve vícenásobné výchozí tloušťce materiálu.

Výhoda:

- **Velké úspory nákladů a času ve srovnání s konvenčními postupy (např. vtaňovací matice).**
- **Bez třísek, bez odpadu. Nahrazuje nýťovací, navařovací a lisované matice.**
- **Solidní podklad pro závit s vysokými vytahovacími silami.**
- **Pro všechny obvyklé tloušťky materiálu a velikosti závitu (závity dle DIN 13).**

Technický popis

Ø otvoru pod závit	9,2 mm
Maximální tloušťka materiálu	6,6 mm
Doporučené otáčky	2000 min ⁻¹

Doporučený výkon pohonu	1,5 kW
Pro závity M	M10
Ø stopky	10 mm
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání