


Garant**SNMG 150616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251332 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820693 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

SNMG 150616 HB7140-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lamač třísek | VG |
| Hlavní způsob použití | M |
| Rohový rádius | 1,6 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 210 m/min |
| Druh | HB7140-1 |
| Posuv f | 0,25 - 0,8 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 1,5 - 9 mm |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 150616 |
| Počet výměn/řezání | 8 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |