


Garant**CNMM 120408, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 120408 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm
Posuv f	0,2 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Lamač třísek	VR
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm

Druh	HB7140-1
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení