



Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS04/175



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 077512 DS04/175 |
| GTIN | 2050001674173 |
| Třída artiklu | 03S |

Popis

Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Velmi robustní dvojité brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Příkon | 250 W |
| Hmotnost | 15 kg |
| Označení výrobce | DS04/175 |
| Maximální počet otáček | 2900 min ⁻¹ |
| Šířka brusného kotouče T | 25 mm |
| Ø otvoru brusného kotouče H | 51 mm |
| Ø brusného kotouče D | 175 mm |
| Zdroj energie | Síťový provoz |

Druh produktu

Dvojitá bruska

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80 | 596350 SC80 |
| Strojní stojan Vhodný pro stroj DS04 | 077513 DS04 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60 | 596220 EK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800 | 596350 C800 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60 | 596350 EK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36 | 596350 NK36 |
| Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT1 | 077525 AT1 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60 | 596350 NK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60 | 596220 NK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80 | 596220 SC80 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80 | 596220 EK80 |
| Úložný stůl na nástroje levý Typ AT1 | 077519 AT1 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80 | 596350 EK80 |