

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Druh	HB7120-1
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení