

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-F 63 A = 100, Ø trnu d₁: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306563 40
GTIN	4045197587893
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Ø trnu d ₁	40 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Délka frézovacího trnu L ₄	27 mm

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	88 mm
Upínací Ø D ₁	40 mm
Upnutí	HSK-F 63 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 40	309880 40
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 40	309890 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40