

Garant
CC.T 09T304, Typ: HB7120-1


Údaje o objednávce

Artikové číslo	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 HB7120-1 Druh: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: MF

 Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Druh	HB7120-1
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení