

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s čelní chladicí tryskou, HSK-F 63 krátký, Ø trnu d1: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	306531 27
GTIN	4045197587824
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S čelní chladicí tryskou.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Upozornění:

Bez závitů pro trubičku na chladicí kapalinu.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	21 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Ø trnu d_1	27 mm
Vnější Ø D	58 mm
Ø upnutí D_1	27 mm
Upnutí	HSK-F 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/306531-27>