

Garant**HT pouzdro, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303452 32
GTIN	4045197589811
Třída artiklu	31H

Popis**Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.**

Výhoda:

- **Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Odolnost vůči teplotám až 120 °C.**

Použití:

Zejména při těžkém obrábění při frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Upozornění:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

Technický popis

Vhodné redukční pouzdro	302180; 302175
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací Ø D ₁	32 mm

Užitná délka L ₁	52 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	BT 50 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50