

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 63 A = 100, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306550 16
GTIN	4045197290205
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Ø trnu d ₁	16 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Vnější Ø D	38 mm

Upínací $\varnothing D_1$	16 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 16 mm	309860 16
Speciální klíč Pro \varnothing trnu 16 mm	309840 16
Lícované pero pro upínací trny frézovacích hlav Pro \varnothing trnu D1 16 mm	309897 16
Drážkový kámen půlkulatý pro upínací trny frézovacích hlav Pro velikost 16	309898 16
Šroub pro drážkové kameny Pro \varnothing trnu D1 16 mm	309896 16
Drážkový kámen pro upínací trny frézovacích hlav Pro \varnothing trnu D1 16 mm	309895 16