

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, BT 40 A = 300, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303051 16
GTIN	4045197821652
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Válcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	300 mm
Vnější Ø D	38 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Upnutí	BT 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40