

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, BT 50 A = 400, Ø trnu d1: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303056 22
GTIN	4045197821751
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Válcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Vnější Ø D	48 mm
Ø trnu d ₁	22 mm
Délka vyložení rozměr A	400 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Ø upnutí D ₁	22 mm
Upnutí	BT 50 A = 400

Technický list

Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy