

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, konický, HSK-A 63 A = 200,
Ø trnu d1: 22 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306703 22
GTIN	4045197821782
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem Ballufchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Vnější Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 19 mm

Technický popis

Vnější Ø D	50 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm

Ø trnu d ₁	22 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm

309840 22