

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 100 A = 100, Ø trnu d1: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	306678 16
GTIN	4045197290403
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Ø trnu d ₁	16 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	38 mm

Upínací $\varnothing D_1$	16 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 16 mm	309860 16
Speciální klíč Pro \varnothing trnu 16 mm	309840 16