

Garant**Upínací trn Whistle-Notch, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304870 25
GTIN	4045197504883
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- S dorazovým šroubem.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Charakteristika:

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a nakloněnou upínací plochou (2°) dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

Nástroj lze axiálně nastavit. Zejména pro upínání vrtáků do plného materiálu. Ztrátu délky čelním přebrušováním vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Upínací Ø D ₁	25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	25
Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	HSK-A 63

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69882-5
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 12000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 25	309880 25
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 25	309890 25
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 25 mm	309900 25