



## Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-F 63, Ø upnutí D1: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	307518 10
GTIN	
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

#### Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

#### Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, válcový vytěrák č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

#### Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

### Technický popis

Závit M	M8×1
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Vnější Ø D	50 mm

Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 10 mm	343720 10
-----------------------------------	-----------