



Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, HSK-A 63 A = 150, Ø upnutí D1: 6 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307522 6
GTIN	2050001653420
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- Axiální nastavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem Balluffchip.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, (k utažení trubičky) válcové vytěrky č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Ø D₂: 26 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Dráha nastavení V: 10 mm

Závit M: M5

Technický popis

Upínací Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	26 mm
Závit M	M5

L ₂	105 mm
Vnější Ø D	50 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 150
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 6 mm	343720 6
----------------------------------	----------