



Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-F 63, Ø upnutí D1: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo

307518 8

GTIN

Třída artiklu

33W

Popis

Provedení:

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, válcový vytěrák č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

Upínací Ø D₁

8 mm

L₃

24 mm

Závit M

M6

Ø D₂

28 mm

Délka vyložení rozměr A

70 mm

Vnější Ø D

50 mm

Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 8 mm	343720 8
----------------------------------	----------