

**Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412766 300
GTIN	7630041106169
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Veliký, kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 min a automatické vypnutí po 2 h. Měřicí režim ABS, integrovaná přípojka TLC pro přenos dat. S posouvacím kolečkem.

**Použití:**

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

**Technický popis**

Výška číslic LCD displeje	11 mm
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Automatické vypnutí	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hnací váleček	ano
Provozní doba	12000 h
Kalibrování	A1

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	64 mm
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
-----------------------------	----------

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975