

HOLEX

Dílenské posuvné měřítko s odečtem bez paralaxní chyby a přesným nastavením, Rozsah měření: 300mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415170 300 |
| GTIN | 4045197319012 |
| Třída artiklu | 41Z |

Popis

Provedení:

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Plochý nonius pro **odečet bez paralaxní chyby**, přímý odečet **vnitřního rozměru** díky dodatečné stupnici s jemným nastavením.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Rozsah měření | 0 - 300 mm |
| Kalibrování | A1 |
| Délka měřicí čelisti | 90 mm |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Stupnice | 1/20 mm |
| Obal | Stabilní box |
| Norma | ISO 13385 |
| Odchylka měření E MPE | ±0,08 mm |
| Jemné nastavení | ano |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Měřicí technika | analogové |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm | 021010 300 |
| KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm | 021000 300 |

Příslušenství

| | |
|----------------------------|--------------|
| Plastové pouzdro Typ MS300 | 412470 MS300 |
|----------------------------|--------------|