

HOLEX

Dílenské posuvné měřítko s odečtem bez paralaxní chyby a přesným nastavením, Rozsah měření: 500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415170 500
GTIN	4045197319029
Třída artiklu	41Z

Popis

Provedení:

Zešíkmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Plochý nonius pro **odečet bez paralaxní chyby**, přímý odečet **vnitřního rozměru** díky dodatečné stupnici s jemným nastavením.

Technický popis

Kalibrování	A1
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,1 mm
Jemné nastavení	ano

Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500