

**Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412786 150
GTIN	7630041106282
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Velký, kontrastní displej s výškou číslic 11mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Automatické vypnutí	ano
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Provozní doba	12000 h
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D