

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký,
Ø trnu d1: 16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306530 16
GTIN	4045197290168
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákržku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S čelní chladicí tryskou.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm

Ø trnu d_1	16 mm
Vnější Ø D	38 mm
Upínací Ø D_1	16 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16