


**Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, nerezový, Šířka čelistí A: 100 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363600 100
GTIN	4045197313591
Třída artiklu	38F

Popis**Provedení:**

· **Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.**

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

Zmagnetizovatelná chromová ocel – **nerez** (pro práce s agresivními chladicími a mazacími prostředky).

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Vhodné také pro elektroerozivní hloubení.

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

Maximální rozsah upnutí b: 140 mm

Výška čelistí C: 40 mm

Celková délka a: 270 mm

Celková šířka B: 100 mm

Hmotnost: 9,5 kg

Technický popis

Hmotnost	9,5 kg
----------	--------

Celková délka a	270 mm
Maximální rozsah upnutí b	140 mm
Šířka čelistí A	100 mm
Výška čelistí C	40 mm
Celková šířka B	100 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák